

CLD1 Sistema di Amplificazione ad Induzione Magnetica per aree piccole e sportelli al pubblico.

Il Sistema di amplificazione ad induzione magnetica compatto **Ampetronic CLD1** è progettato per sportelli al pubblico e aree di piccole dimensioni.

Misura solo 128 x 74 x 35 mm. Progettato e costruito agli elevati standard di affidabilità di Ampetronic, coperto da una garanzia di 5 anni, il CLD1 offre ottime prestazioni, qualità audio, costi di utilizzo bassi e design moderno. Il CLD1 è facilmente adattabile e pratico, con due ingressi microfonici separati con controlli di livello indipendenti, uno dei quali può essere configurato come ingresso di linea.

Tutte le connessioni dei cavi sono realizzate su una sola faccia dell'unità, aggiungendo flessibilità e semplificando ulteriormente l'installazione.




Caratteristiche

- Basso costo di utilizzo
- 5 anni di garanzia
- Molto compatto
- Microfono e loop preformato nel kit
- 2 ingressi indipendenti con 1 ingresso mic e 1 ingresso mic / linea commutabile
- Tutte le connessioni in un unico lato per la comodità di installazione
- 12V DC o alimentatore AC esterno fornito come standard.
- Supporto tecnico gratuito

Dove si applicano

- Sportelli al pubblico
- Reception
- Piccole sale riunioni
- Taxi e auto private



Kit

Il Sistema ad induzione magnetica compatto CLD1 può essere ordinato singolarmente. Il kit comprende 1 x CLD1, 1 x loop preformato, 1 x microfono, 1 x cartello informativo (immagine sopra), 1 x guida d'installazione e 1 x alimentatore. Può essere aggiunto anche il dispositivo parla/ascolta (TalkPerfect).


Interfono TalkPerfect

L'interfono **Ampetronic TalkPerfect DX** è stato progettato per migliorare la comunicazione agli sportelli al pubblico. Basato su una tecnologia collaudata, affidabile e brevettata, il sistema bidirezionale amplifica il discorso sia per l'utente che per l'operatore, minimizzando il rumore di fondo.

Il design dell'interfono, lo stile moderno e l'ampia gamma di accessori, permettono una facile installazione del TalkPerfect DX che si adatta esteticamente a tutti gli ambienti.

Una volta installato è progettato per funzionare senza ulteriori interventi.

L'amplificatore TalkPerfect quando installato in combinazione con un circuito di induzione CLD1, fornisce un sistema integrato di comunicazione sia per chi utilizza che per chi non utilizza ausili uditivi.



Caratteristiche

- Comunicazione bidirezionale
- Opzione cuffia personale
- Semplice integrazione con l'amplificatore CLD1 loop
- Design compatto
- Tutte le connessioni sono su un pannello per facilitare l'installazione
- Guadagno completamente regolabile su entrambi i canali
- 5 anni di garanzia (gli accessori garanzia di 1 anno)

Dove si applicano

- Reception
- Sportelli
- Penitenziari
- Vetrate di sicurezza
- Cambiovalute
- Stazioni di polizia
- Benzinai

Kit TalkPerfect

Talkperfect DX. Lato utente: altoparlante e microfono per vetro. Lato operatore: altoparlante e microfono combinati,. Opzionale CLD1 loop magnetico.

Per chi vuole approfondire:

- <https://hearingloop.org/>
- Otononica via Martiri delle foibe 15, 20900 Monza MB tel 039 5963024 www.otosonica.it info@otosonica.it

WWW.OTOSONICA.IT
P.IVA 06857370966

MONZA
Via Martiri delle foibe, 15
(angolo Viale Elvezia)
20900 Monza MB
tel. 039 5963024
fax 039 5963700

VIMERCATE
Via Santi Cosma e Damiano, 10
(all'interno dell'Ospedale nuovo)
20871 Vimercate MB
tel. 039 6081725
e-fax 02 73960409